



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X30

Artikelnummer	24671.060.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	951353507670
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715492642288
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension). Approved by VdS and FM (from M10 upward only). Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
------	---

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11

Technische tekening

Voldraad als $L \leq$ 35

k (max.) 3

L (mm) 30

No. kruisgleuf 3

P 1

