



Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Staal Elektrolytisch verzinkt 2X20MM

Artikelnummer 25100.020.020

Merk -

UBB 500649353777

UNSPSC 31161508

EAN 8717077266353

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2252
DIN	95
NF	E25-605

Technische specificatie

D (mm)	2
dk	3.8
ds	2
f ≈	0.5
k (max.)	1.2
L (mm)	20
n	0.5

Technische tekening

