



Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,5X16MM

Artikelnummer 26040.035.016

Merk -

UBB 950352052027

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651389

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 3.5 mm

Lengte 16 mm

Aandraaivoorziening Zaaggleuf

Kopsoort Bolverzondenkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO 1483 C

DIN 7973 C

BS 4174

NF E25-661 C

Technische specificatie

D (mm) 3.5

dk 6.8

f ≈ 1.2

k ≈ 2.1

L (mm) 16

n 1

P 1.3

Technische tekening

