



Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,9X25MM

Artikelnummer	26040.039.025
Merk	-
UBB	950352052936
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651488
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.9 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	1483 C
BS	4174
NF	E25-661 C
DIN	7973 C

Technische specificatie

D (mm)	3.9
dk	7.5
f ≈	1.3
k ≈	2.3
L (mm)	25
n	1
P	1.4

Technische tekening

