

Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,9X38MM



Artikelnummer 26040.039.038

Merk -

UBB 950352053199

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651501

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm)	3.9
Lengte (L) (mm)	38
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	1483 C
NF	E25-661 C
DIN	7973 C
BS	4174

Technische specificatie

d_k	7.5
$f \approx$	1.3
$k \approx$	2.3
n	1
P	1.40

Technische tekening

