



Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST5,5X19MM

Artikelnummer 26040.055.019

Merk -

UBB 950352055095

UNSPSC 31161507

EAN 8715492651709

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 5.5 mm

Lengte 19 mm

Aandraaivoorziening Zaaggleuf

Kopsoort Bolverzinkenkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF E25-661 C

ISO 1483 C

BS 4174

DIN 7973 C

Technische specificatie

D (mm) 5.5

dk 10.8

f ≈ 1.7

k ≈ 3.4

L (mm) 19

n 1.6

P 1.8

Technische tekening

