FABORY



Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST2,9X16MM

Artikelnummer	26200.029.016
Merk	-
UBB	950352064733
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652836
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.9 mm
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH

Technische specificatie

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	16
No. kruisgleuf	1
P	1.1

Technische tekening

