FABORY



Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST4,2X9,5MM

Artikelnummer	26200.042.009
Merk	-
UBB	950352066225
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652980
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.2 mm
Lengte	9.5 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	7981 CH
ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4
NF	E25-658

Technische specificatie

D (mm)	4.2
dk	8.2
k	3.05
L (mm)	9.5
No. kruisgleuf	2
P	1.4

Technische tekening

