




Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST4,8X38MM

Artikelnummer	26200.048.038
Merk	-
UBB	950352067470
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653109
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.8 mm
Lengte	38 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	7049 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4
DIN	7981 CH

Technische specificatie

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	38
No. kruisgleuf	2
P	1.6

Technische tekening

