



Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld ST6,3X19MM

Artikelnummer	26200.063.019
Merk	-
UBB	950352068387
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653192
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6.3 mm
Lengte	19 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4
DIN	7981 CH
NF	E25-658

Technische specificatie

D (mm)	6.3
dk	12.5
k	4.55
L (mm)	19
No. kruisgleuf	3
P	1.8

Technische tekening

