




Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Vernikkeld grootverpakking ST4,2X19MM

Artikelnummer	26210.042.019
Merk	-
UBB	950352070342
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653383
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.2 mm
Lengte	19 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking

Standaarden

NF	E25-658
DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH

Technische specificatie

D (mm)	4.2
dk	8.2
k	3.05
L (mm)	19
No. kruisgleuf	2
P	1.4

Technische tekening

