


MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 5X100MM (66)



Artikelnummer	30015.050.100
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500512209577
-----	--------------

UNSPSC	31161508
--------	----------

EAN	8715494273220
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	100 mm
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2

Standaarden

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan. F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm. Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
------	--

Technische specificatie

D (mm)	5
dk	10
F	9
k	5.5

Technische tekening

L (mm)	100
No. kruisgleuf	2
S	66

FABORY

