



MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 3X12MM (9)

Artikelnummer	30030.030.012
Merk	-
UBB	500512455337
UNSPSC	31161508
EAN	8715494279659
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3 mm
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Bolcilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan. F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	3
dk	6
F	0

Technische tekening

k	2.4
L (mm)	12
No. kruisgleuf	1
S	9

