

MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 6X80



Artikelnummer 30553.060.080

Merk -

UBB 500577356933

UNSPSC 31162101

EAN 8715494323390

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	80 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Approval	ETA Option 7
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Alleen volle verpakkingen toegestaan.do = Boordiameters = Sleutelwijdterring $\varnothing$ = Ring diameterdf = Gat in constructieh1 = Aanbevolen boordiepteh(nom) = Minimale boordieptehef = Effectieve verankeringsdiepteScr,N = Hartafstand karakteristiekCcr,N = Randafstand karakteristiektfix(max) = KlembereikTinst = Aandraaimoment in NmNrec = Aanbevolen belasting in kNDe toelaatbare belasting geldt voor 1

Standaarden

afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden. ETA-7

Technische specificatie

Ccr, N	60
d-D	M6
df	7
D (mm)	6
do	6
h (nom.)	49.5
h1	55
hef	40
L (mm)	80
Nrec	3.93
Ring ø	12
s	10
Scr, N	120
tfix(max.)	22
Tinst	7

Technische tekening

