

MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 8X75



Artikelnummer 30553.080.075

Merk -

UBB 500577357014

UNSPSC 31162101

EAN 8715494323406

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	75 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Approval	ETA Option 7
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.do = Boordiameters = Sleutelwijdterring $\varnothing$ = Ring diameterdf = Gat in constructieh1 = Aanbevolen boordiepteh(nom) = Minimale boordieptehef = Effectieve verankeringsdiepteScr,N = Hartafstand karakteristiekCcr,N = Randafstand karakteristiektfix(max) = KlembereikTinst = Aandraaimoment in NmNrec = Aanbevolen belasting in kNDe toelaatbare belasting geldt voor 1
------	--

afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden. ETA-7

Technische specificatie

Ccr, N	72
d-D	M8
df	9
D (mm)	8
do	8
h (nom.)	59.5
h1	65
hef	48
L (mm)	75
Nrec	5.71
Ring ø	16
s	13
Scr, N	144
tfix(max.)	5
Tinst	20

Technische tekening

