

## MAXXFAST Doorsteekanker ThruFast - ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 10X90



Artikelnummer	30553.100.090
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500577357352
-----	--------------

UNSPSC	31162101
--------	----------

EAN	8715494323437
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	----------------------------------

### Technische parameters

Diameter (mm)	10
---------------	----

Lengte (L) (mm)	90
-----------------	----

Remarks	do = Boordiameter s = Sleutelwijdte ring ø = Ring diameter df = Gat in constructie h1 = Aanbevolen boordiepte h(nom) = Minimale boordiepte hef = Effectieve verankeringsdiepte Scr,N = Hartafstand karakteristiek Ccr,N = Randafstand karakteristiek tfix(max) = Klembereik Tinst = Aandraaimoment in Nm Nrec = Aanbevolen belasting in kN De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor
---------	---

### Standaarden

	$\gamma_f = 1,4$ en indien de $S_{cr}$ , $N$ en $C_{cr}$ , $N$ niet onderschreden worden.
Aanvullende informatie	ETA-7
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.

### Technische specificatie

$C_{cr}$ , N	83
Diameter (d-D)	M10
$d_f$	12
$d_o$	10
h (nom.)	66.5
$h_1$	75
$h_{ef}$	55
$N_{rec}$	6.35
Ring $\varnothing$	20
s	17
$S_{cr}$ , N	165
$t_{fix}$ (max.)	10
$T_{inst}$	35

### Technische tekening

