

MAXXFAST Doorsteekanker ThruMaxx Roestvaststaal (RVS) A4 ETA-7 10X150



Artikelnummer	30553.100.150
Merk	-
UBB	500577357501
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323451
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	150 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Approval	ETA Option 7
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.do = Boordiameters = Sleutelwijdterring $\varnothing$ = Ring diameterdf = Gat in constructieh1 = Aanbevolen boordiepteh(nom) = Minimale boordieptehef = Effectieve verankeringsdiepteScr,N = Hartafstand karakteristiekCcr,N = Randafstand karakteristiektfix(max) = KlembereikTinst = Aandraaimoment in NmNrec = Aanbevolen belasting in kNDe toelaatbare belasting geldt voor 1
------	--

Standaarden

afzonderlijk anker,
bij niet gescheurd
beton (drukzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden. ETA-7

Technische specificatie

Ccr, N	83
d-D	M10
df	12
D (mm)	10
do	10
h (nom.)	66.5
h1	75
hef	55
L (mm)	150
Nrec	6.35
Ring ø	20
s	17
Scr, N	165
tfix(max.)	70
Tinst	35

Technische tekening

