



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 9,8X6,2X0,2MM

Artikelnummer	36460.104.002
Merk	-
UBB	950357490354
UNSPSC	31161811
EAN	8715492762962
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6.2 mm
d _e	9.8
d _i	6.2
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	9.8
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	6.2
D (mm)	6.2
F	23

Technische tekening

Lo	0.4
t	0.41
Dikte	0.2

