



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 12,8X7,2X0,25MM

Artikelnummer	36460.135.002
Merk	-
UBB	950357386321
UNSPSC	31161811
EAN	8715492762979
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	7.2 mm
d _e	12.8
d _i	7.2
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	12.8
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	7.2
D (mm)	7.2
F	29

Technische tekening

Lo	0.5
t	0.51
Dikte	0.25

