FABORY



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 18,8X10,2X0,35MM

Artikelnummer	36460.198.003
Merk	-
UBB	950357386578
UNSPSC	31161811
EAN	8715492762993
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10.2 mm
d_e	18.8
di	10.2
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	18.8
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.

Standaarden

Technische specificatie

di (H12)	10.2
D (mm)	10.2
F	51

Technische tekening

Lo	0.7
t	0.71
Dikte	0.35

