



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 23,7X14,3X0,4MM

Artikelnummer	36460.251.004
Merk	-
UBB	950357386735
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763013
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	14.3 mm
d _e	23.7
d _i	14.3
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	23.7
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	14.3
D (mm)	14.3
F	81

Technische tekening

Lo	0.9
t	0.89
Dikte	0.4

