



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 31,7X20,4X0,4MM

Artikelnummer	36460.337.004
Merk	-
UBB	950357490685
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763051
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	20.4 mm
d _e	31.7
d _i	20.4
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	31.7
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	20.4
D (mm)	20.4
F	81

Technische tekening

Lo	1.1
t	1.09
Dikte	0.4

