



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 51,5X35,5X0,6MM

Artikelnummer	36460.550.006
Merk	-
UBB	950357490925
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763112
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	35.5 mm
d _e	51.5
d _i	35.5
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	51.5
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	35.5
D (mm)	35.5
F	135

Technische tekening

Lo 1.5

t 1.5

Dikte 0.6

