FABORY



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 54,5X40,5X0,6MM

Artikelnummer	36460.585.006
Merk	-
UBB	950357491006
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763129
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	40.5 mm
d_e	54.5
di	40.5
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	54.5
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.

Standaarden

Technische specificatie

di (H12)	40.5
D (mm)	40.5
F	141

Technische tekening

Lo	1.5
t	1.5
Dikte	0.6

