




Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 35

Artikelnummer	37820.350.001
Merk	-
UBB	950356739793
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771858
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	35 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Info

Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916). Stelringen met $d1 \leq 70$ zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven. met ISO 4029

Standaarden

DIN ≈705-A

Technische specificatie

b (js14)	16
d1	35
d2(h13)	56
d3	8
D (mm)	35

Technische tekening

FABORY

