




Klemstelring met binnenzeskantschroef Automatenstaal 16

Artikelnummer	37840.160.001
Merk	-
UBB	950356354817
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771957
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	16 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Buitendiameter	40

Info

Speciale kenmerken van klemstelringen: Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding. Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties. Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt. De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.

Standaarden

Technische specificatie

b	12
b (j14)	12
d1	16
d2	40
d2(h13)	40
D (mm)	16
Schroefafmeting	M5x20

Technische tekening

