


Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 16X160MM



Artikelnummer	39100.160.160
Merk	-
UBB	950359369622
UNSPSC	31163201
EAN	8715492805966
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	16 mm
Lengte	160 mm
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	420-560 HV30

Standaarden

ISO	8752
NEN	2458
BS	7060
DIN	1481

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. $V =$ Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. SSpeciale eigenschappen voor spanbussen: Zeer geschikt voor het

opnemen van
afschuifkrachten. Als
de spanbussen
toegepast
worden met een
boutverbinding
dan moet het
onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a (min.)	2
d1(max.)	16.8
d1(min.)	16.5
d2 ≈	10.5
D (mm)	16
L (mm)	160
s	3
V	171

Technische tekening

