

ISO 8748 Verenstaal 420-545 HV30 1,5X6MM



Artikelnummer	39150.015.006
Merk	-
UBB	950359066764
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809438
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.5 mm
Lengte	6 mm
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	420-545 HV30

Standaarden

ISO	8748
DIN	7344

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de gatrdiameter wordt d (nominaal) met tolerantieveld H12 aanbevolen. Specifieke kenmerken spiraalspanbussen: Dienen voor het demonteerbaar verbinden (positioneren) van twee of meer onderdelen en kunnen ook als assen en scharnier-,
------	--

aanslag- of meeneempennen toegepast worden. Door de spiraalvormige doorsnede (ca. 2.1/4 wikkeling) zijn de spiraalspanbussen zeer elastisch en geschikt voor meermalig gebruik bij dynamische slagen/of stootbelasting. Door de gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele gatwand ontstaat een goede perspassing en kunnen tevens afschuifkrachten opgenomen worden, die vanwege de gesloten vorm in elke radiale richting gelijk zijn. Beide uiteinden zijn conisch uitgevoerd, zodat zij gemakkelijk in het gat geplaatst en automatisch verwerkt kunnen worden.

Technische specificatie

a ≈	0.5
d1(max.)	1.71
d1(min.)	1.61
d2(max.)	1.4
D (mm)	1.5
L (mm)	6
V	1.9

Technische tekening

