



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 6X6X50MM

Artikelnummer 39250.066.050

Merk -

UBB 950359080948

UNSPSC 31163207

EAN 8715492813121

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 50 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

ISO R773

BS 4235-1

DIN 6885-A

NEN 2430

Technische specificatie

b 6

Voor as $\varnothing$ 17

Voor as $\varnothing \leq$ 22

h 6

L (mm) 50

Technische tekening

