



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 14X9X28MM

Artikelnummer 39250.149.028

Merk -

UBB 950359876501

UNSPSC 31163207

EAN 8715492814241

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 28 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

ISO R773

BS 4235-1

NEN 2430

DIN 6885-A

Technische specificatie

b 14

Voor as $\emptyset$ 44

Voor as $\emptyset \leq$ 50

h 9

L (mm) 28

Technische tekening

