



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 14X9X180MM

Artikelnummer 39250.149.180

Merk -

UBB 950359876766

UNSPSC 31163207

EAN 8715492814487

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte 180 mm

Materiaalsoort Staal

Materiaalsoort C45+C

Technisch

OppervlaktebedekkingBlank

Info Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

NEN 2430

DIN 6885-A

BS 4235-1

ISO R773

Technische specificatie

b 14

Voor as $\varnothing$ 44

Voor as $\varnothing \leq$ 50

h 9

L (mm) 180

Technische tekening

