



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 22X14X100MM

Artikelnummer	39250.234.100
Merk	-
UBB	950359088479
UNSPSC	31163207
EAN	8715492815217
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	100 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort	C45+C
Technisch	
OppervlaktebedekkingBlank	
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

BS	4235-1
DIN	6885-A
NEN	2430
ISO	R773

Technische specificatie

b	22
Voor as $\varnothing$	75
Voor as $\varnothing \leq$	85
h	14
L (mm)	100

Technische tekening

