

Cilindrische kerfpen met tap DIN 1470 Automatenstaal 2X16MM



Artikelnummer 39700.020.016

Merk -

UBB 950359118417

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823137

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	16 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

DIN	1470
NEN	≈2601
ISO	≈8739

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	16

Technische tekening



$r \approx$

2

Tolerantie

h9

V

2.85