

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 1,5X10MM



Artikelnummer 39710.015.010

Merk -

UBB 950359124845

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823915

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.5 mm
Lengte	10 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d_2 (nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d_1 (nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN	1471
ISO	≈8744
NEN	≈2602

Technische specificatie

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	10
r ≈	1.5

Technische tekening



