FABORY



Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 2X20MM

Artikelnummer	39710.020.020
Merk	-
UBB	950359125834
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824011
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	20 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

DIN	1471
NEN	≈2602
ISO	≈8744

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	20
r ≈	2

Technische tekening



Tolerantie	h9
V	2.85