

Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 2,5X10MM



Artikelnummer 39710.025.010

Merk -

UBB 950359126337

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824066

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.5 mm
Lengte	10 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

NEN	≈2602
ISO	≈8744
DIN	1471

Technische specificatie

c ≈	0.3
d1	2.5
d2 ≈	2.65
D (mm)	2.5
L (mm)	10
r ≈	2.5

Technische tekening



