FABORY



Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 6X20MM

Artikelnummer	39710.060.020
Merk	-
UBB	950359129893
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824554
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	20 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

ISO	≈8744
NEN	≈2602
DIN	1471

Technische specificatie

c ≈	0.8
d1	6
d2 ≈	6.3
D (mm)	6
L (mm)	20
r ≈	6

Technische tekening



Tolerantie	h11
V	22.8