FABORY



Conische kerfpen DIN 1471 Automatenstaal 8X45MM

Artikelnummer	39710.080.045
Merk	-
UBB	950359131360
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824776
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	45 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

NEN	≈2602
DIN	1471
ISO	≈8744

Technische specificatie

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	45
r ≈	8

Technische tekening



Tolerantie	h11
V	40.5