



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 2X8MM

Artikelnummer 39720.020.008

Merk -

UBB 950359132764

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824974

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	8 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d_2 (nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d_1 (nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN	1472
NEN	≈2603
ISO	≈8745

Technische specificatie

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	8
r ≈	2

Technische tekening



