FABORY



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 8X45MM

Artikelnummer	39720.080.045
Merk	-
UBB	950359138621
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825650
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	45 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

NEN	≈2603
DIN	1472
ISO	≈8745

Technische specificatie

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	45
r ≈	8

Technische tekening



Tolerantie	h11
V	40.5