FABORY



Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 4X36MM

Artikelnummer	39730.040.036
Merk	-
UBB	950359660681
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826121
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

NEN	≈2604
ISO	≈8740
DIN	1473

Technische specificatie

c ≈	0.4
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
f ≈	1.8

Technische tekening



L (mm)	36
r ≈	4
Tolerantie	h11
V	10.6