

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 4X40MM



Artikelnummer	39730.040.040
Merk	-
UBB	950359660764
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826138
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	40 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

DIN	1473
ISO	≈8740
NEN	≈2604

Technische specificatie

c ≈	0.4
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
f ≈	1.8

Technische tekening



L (mm)	40
$r \approx$	4
Tolerantie	h11
V	10.6