

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 5X36MM



Artikelnummer	39730.050.036
Merk	-
UBB	950359661598
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826237
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

ISO	≈8740
DIN	1473
NEN	≈2604

Technische specificatie

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.25
D (mm)	5
f ≈	2

Technische tekening



L (mm)	36
$r \approx$	5
Tolerantie	h11
V	16.5