FABORY



Knevelschroef DIN 444 B Messing CU2/CU3 M16X80

Artikelnummer	46181.160.080
Merk	-
UBB	500647893378
UNSPSC	31161610
EAN	8717077278929
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
d2(H9)	16
d3(max.)	32
L (mm)	80
P	2
s (max.)	17

Technische tekening

