



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M1,6X10

Artikelnummer	48170.016.010
Merk	-
UBB	500645393934
UNSPSC	31161504
EAN	8717077096417
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	0.96
L (mm)	10
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.32

Technische tekening

