



SECURITY Laagbolkopschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X20

Artikelnummer	51037.030.020
Merk	-
UBB	500633140610
UNSPSC	31161504
EAN	8715494608237
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Gereedschap op aanvraag beschikbaar.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M3
dk(max.)	5.7
k (max.)	1.65
L (mm)	20
P	0.5
Sleutel	10

Technische tekening

