



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X16

Artikelnummer	51240.160.016
Merk	-
UBB	500571326445
UNSPSC	31161518
EAN	8715494136969
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	913
BS	4168-2
NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
ISO	4026
NEN	2341

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	16
P	2
s	8

Technische tekening



t (min.) 6.4

FABORY