



Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X6

Artikelnummer 51320.020.006

Merk -

UBB 500571410173

UNSPSC 31161504

EAN 8715494121279

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	966
ISO	≈7047
NF	≈E25-120

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
f ≈	0.5
Voldraad als L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	6
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

