



Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,2X4,5MM

Artikelnummer 51680.022.004

Merk -

UBB 500696093573

UNSPSC 31161507

EAN 8715492050441

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.2 mm
Lengte	4.5 mm
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

DIN	7982 CH
ISO	7050 CH
NF	E25-656

Technische specificatie

D (mm)	2.2
dk	4.3
k ≈	1.3
L (mm)	4.5
No. kruisgleuf	1
P	0.8

Technische tekening

