


Vensterbankschroef met nylon ring en T-ster, grove draad, bruin Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X25MM



Artikelnummer 51769.039.025

Merk -

UBB 500634599244

UNSPSC 31162400

EAN 8717077007949

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.9 mm
Lengte	25 mm
Kleur	Zilver
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Capping head
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Grove draad

Standaarden

Technische specificatie

d3	12
D (mm)	3.9
dk	7.9
k	3.1
L (mm)	25
Sleutel	15

Technische tekening

